

线光源

LT series

有关产品的详细内容, 请访问本公司网站。
您也可在智能手机、移动电话上浏览。



日语)
<http://www.ccs-inc.co.jp/m/lt>



英语)
<http://www.ccs-grp.com/m/lt>


可通过独创的光学设计均匀地照射扩散光




应用例 透明薄膜的白点检测 / 薄膜片材的划痕检测 / 晶片上的开裂与损伤检测 / 金属箔片的外观检测 / 树脂的缩痕检测等

通过独创的照射结构作出最佳成像方案

通过缩小滚筒之间的距离, 提高了检测速度。



可在与相机之间保持窄角的位置安装, 进行检测。



应用例


透明薄膜的白点、划痕、异物检测




同时实现高均匀性与高亮度

运用本公司独创的光学系统, 同时实现高均匀性与高亮度。
可通过扫描速率进行高精度检测, 适用于广泛的用途。

通过透射成像




通过正反射成像



构成例


采用发光面从主体伸出的结构, 即使在狭窄的环境中, 也可以将顶端部分接近对象物进行照射。




数据 (代表例)

※ 登载的图表仅供参考。实际数值可能会有出入。


LT-300SW




※调光为 100%、照射距离为 100mm 时的实测值。实际数值可能会有出入。



※登载的图表仅供参考。实际数值可能会有出入。



※调光为 100% 时, 各照射距离上的实测值。实际数值可能会有出入。




※使用模拟电源 PSB3-30024 时的实测值。实际数值可能会有出入。
※输出电压范围: 12 ~ 24V 时的数据

特殊定制例

例: 发光面 宽幅型 (将标准品 2.8mm 变更为 9.8mm)

效果: 光源为超过 1,000mm 的长尺寸时, 更容易调整线阵相机与照射面的位置。



本公司备有各种资料。

- PDF 图纸
- DXF 图纸
- 3D CAD
- 使用说明书
- 产品宣传单
- 成像样本
- 数据表
- 特殊定制实例

下载网站:
英语) <http://www.ccs-grp.com/dl/>
日语) <http://www.ccs-inc.co.jp/dl/>

可通过网站进行咨询。

- 选定光源需求
- 出借光源需求
- 报价需求
- 产品目录需求
- 产品相关咨询
- 其他咨询

本公司咨询网站:
英语) <http://www.ccs-grp.com/contact/>
日语) <http://www.ccs-inc.co.jp/contact/>

