

点光源
LV series

有关产品的详细内容,请访问本公司网站。

您也可在智能手机、移动电话上浏览。

日语)
<http://www.ccs-inc.co.jp/m/lv>英语)
<http://www.ccs-grp.com/m/lv>

采用独创的集光技术,照射点光。



应用例 用作远心镜头等的光源 / 液晶或基板的对准检测用光源 / 尺寸测量用光源 / 点照射用光源等


特点

顶端直径 Ø8mm、发光面 Ø6mm 的点光源。可插入到远心镜头或微距镜头的同轴落射部分中使用。

提供特殊定制。
请随时进行咨询。

- 变更形状
- 提高亮度
- 变更波长等

构成例 (LV-27)



轻便、紧凑设计

采用轻便、紧凑设计,
可有效节省空间。

低消耗功率型的点光源

LV 系列的消耗功率为 0.8W
(红色), 可达到节能效果。

产品阵容一览

型号	LED发光颜色	消耗功率	发光峰值波长 /相关色温	选件	推荐电源	重量
LV-27RD2	红色	24 V / 0.8 W	630 nm	—	PD3 PSB CC-ST-1024 POD*	40 g
LV-27SW2	白色	24 V / 0.4 W	5,500 K			
LV-27BL2	蓝色	24 V / 0.4 W	470 nm			
LV-27GR2	绿色	24 V / 0.6 W	525 nm			

LED特性: 光谱 ▶ P.226

延长线缆 ▶ P.214


选定电源指南 ▶ P.169

电源规格一览 ▶ P.171

※ 如需了解您使用的光源是否适用于POD, 请参照本公司网站。 <http://www.ccs-grp.com/link/q/pod>

外形尺寸图 (mm)

LV-27RD2/SW2/BL2/GR2

备注

- 可用作直接向被测物体进行照射的点光源。
- 除了顶端直径为Ø8mm的光源之外, 还提供Ø10mm与Ø12mm的特殊定制。

本公司备有
各种资料。PDF
图纸DXF
图纸3D
CAD使用
说明书产品
宣传单成像
样本

数据表

特殊
定制实例下载网站:
英语) <http://www.ccs-grp.com/dl/>
日语) <http://www.ccs-inc.co.jp/dl/>

意见单

请填写客户的用途内容及需求。

※请在对应的□处打勾,并在各个项目中填写必要事项。

☐有具体的检测课题,希望实际使用一下。

如方便,请尽可能详细地告诉我们课题内容,以便向您推荐最合适的光源。

被测物体(检测对象物品)

检测项目

欲获图像

光源外形尺寸的限制

☐无 ☐有 (外形 或以下・内径 或以上)

使用相机的传感器尺寸

☐1 英寸 ☐2/3 ☐1/1.8 ☐1/3 (☐彩色相机 ☐黑白相机)

WD (镜头前端到被测物体的距离)

 mm ☐未定

LWD (光源下端到被测物体的距离)

 mm 或以上 mm 或以下 ☐未定视野 mm

快门

☐不使用 ☐1/1,000 ☐1/2,000 ☐1/4,000☐1/10,000 ☐其他()☐没有特定课题,只是想了解一下。☐想和传统光源作比较。

现在使用的光源种类

☐卤素灯 ☐荧光灯 ☐其他公司 LED(制造商名:) ☐其他()☐其他()

请回答有关本次申请的以下问题。


* 如果能得到满意的效果将会购买。

☐立即购买 ☐根据价格决定 ☐等待合适时机* 预计使用台数(台) 年度台数(台左右)

* 如果借用的光源不能获得满意的效果。

☐希望介绍其他光源☐希望商谈特殊制品☐其他()

请画出实验构成以及被测物体外观等,以供参考。



希望试用的客户请填写:

希望试用期间

※通常为 2 个星期。
到达贵公司的日期请填写为申请提交两天以后的日期。
如无法按照客户希望的日期进行出借,我们将与您联系。

月 日 到达 ~ 月 日 返还

希望试用品目 对于光源、电源、线缆、滤镜等,请填写所需的型号与数量。

(电源: ☐需要 ☐不需要、 线缆: ☐需要 ☐不需要)

* 试用光源均为非卖品。* 返还时所需的运费由客户承担。* 部分光源无试用产品,敬请谅解。

申请人



粘贴名片

接收人 ※试用光源的最终使用客户,如果与申请人不一致,请进行填写。



粘贴名片

CCS 网站地址

英语) <http://www.ccs-grp.com/mv>日语) <http://www.ccs-inc.co.jp/mv>

报价需求

试用需求

选定光源需求

等,也可以通过网站申请。敬请利用。(需要注册会员)